

EJ-501TM trådlös handmikrofon

16 kanaler, 863-865MHz



Egenskaper

- Trådlös mikrofon 863-865MHz
- 16 kanaler
- Ställ in själv – push to talk eller standardinställning med mute-funktion
- Räckvidd upp till 60m i fritt fält
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Fulladdade NiMH-batterier (max 1600mAh) ger 8-10 timmars användningstid
- Fungerar även med alkaline AA batterier (17 timmars användningstid)
- Automatisk synkronisering vid användning med mottagare DR-701A
- Varning för låg batterinivå
- Automatisk avstängning vid laddning
- Fungerar även med Okayo generation 1 (kanal 1-8, A-H)
- Laddstation HDC-502 för 2 mikrofoner (tillbehör)
- Laddstation kan monteras på bord (fäste krävs som tillbehör)

Ställ in själv! Push to talk eller standardmikrofon

OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst mikrofonsystem som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc.

EJ-501TM är en avancerad mikrofon för användning med OKAYO diversity-mottagare eller högtalare. Den kan enkelt anpassas och användas som en standardmikrofon med Tyst/Tala-funktion (Mute/Talk) eller ställas in på Tryck för att tala (Push to Talk) för användning i t.ex. klassrum där man har ett behov av användning av flera mikrofoner samtidigt.

Använder du den med mottagare av typ DR-701A, synkroniseras mikrofonen dessutom automatiskt. Denna funktion är lämplig i t.ex. i skolor med flera klassrum med trådlösa mikrofoner, då mikrofonen automatiskt ställs in på rätt kanal när den kommer inom räckhåll från mottagaren.

Handsändaren EJ-501TM kan även användas ihop med OKAYOs äldre trådlösa system. Omställningen till den äldre versionen görs direkt på EJ-501TM-sändaren. Mer information om detta finns i bruksanvisningen.

Läs mer om OKAYOs trådlösa mikrofonsystem i databladet om diversitymottagare eller högtalare!

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder.



EJ-501TM trådlös handmikrofon, 16 kanaler, 863-865MHz

Tekniska data

Kondensatorkapsel

Strömförsörjning 2st AA 1,2V NiMH (max 1600mAh) alternativt 2st alkaliska AA 1,5V batterier

Strömförbrukning < 100mA @ RF power "Hi" & DC 2.4V
< 80mA @ RF power "Low" & DC 2.4V

Batteritid > 8 timmar @ 1600mAh laddningsbara batterier & RF power "Hi"
> 10 timmar @ 1600mAh laddningsbara batterier & RF power "Low"

RF uteffekt 10mW @ RF power "Hi"
1mW @ RF power "Low"

Frekvensgång 70Hz~15KHz @ DR-701/DR-701A modul

Vikt 138g

Storlek 19,5 x 3cm

Artikelnummer 502501 EJ-501TM, Handmikrofon push to talk med kondensatorkapsel
582502 HDC-502 laddstation för 2st EJ-501TM



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

