

Personligt konferenssystem

16 kanaler, 863-865MHz



Fickmottagare med hörsnäcka,
ficksändare med konferensmikrofon
och myggmikrofon

Egenskaper

- Trådlösa ficksändare och fickmottagare
- Lätt att använda, kräver ingen fast installation
- Digital display med kanal (uppläst vid kanaländring)
- Kan användas vid mötesbord med upp till 16 deltagare
- Räckvidd upp till 100 m i fritt fält
- Halsslinga (kan även erhållas med hörsnäcka/-lurar)
- Konferensmikrofon (kan även användas med andra typer av mikrofoner)
- Fulladdade NiMH-batterier (max 1600mAh) ger 8-10 timmars användningstid
- 12-15 timmars användningstid med alkaliska batterier
- Flera nivåer på sändare inkl. sekretess
Flera mottagare kan användas samtidigt
- Laddstation (tillbehör)
- Konferenssystemet levereras med transportväska

Med bästa taluppfattbarhet för hörapparatbärare

OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det personliga konferenssystemet är det perfekta hjälpmedlet för hörapparatbärare som deltar i den lilla konferensen eller sammanträdet/gruppdiskussionen. Det består av en sändare med konferensmikrofon och en mottagare med halsslinga. Grundpaketet med en mikrofon klarar ett möte med upp till 8 mötesdeltagare och använder du dubbla mikrofoner kan du använda systemet i möten med ända upp till 16 deltagare. Sändarenheten ställs på mitten av konferensbordet och ljudet tas upp från mötesdeltagarna och skickas trådlöst till mottagaren.

Byt ut konferensmikrofonen mot en headsetmikrofon och systemet passar också utmärkt vid guidningar (inom- och utomhus), föredrag, gymnastikpass etc. där du behöver förstärkning av ljudet från talaren/ledaren. Hör du dåligt men inte bär hörapparat kan du byta ut halsslingan mot en hörsnäcka eller hörlurar och få en akustisk förstärkning av ljudet. Grundpaketet levereras med alkaliska batterier, men kan enkelt kompletteras med laddningsbara batterier och laddstation.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!



Univox halsslinga



OKAYO II trådlös kommunikation

Tillverkardata

Tekniska data – fickmottagare och -sändare

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

Hölje aluminium

LCD-indikering kanal, frekvens, batteristatus

Kanalväljare set, up, down

Strömförsörjning 2 st AA 1,2V NiMH (max 1600mAh) alternativt

2 st alkaliska AA 1,5V

Strömförbrukning Fulladdade NiMH-batterier (4-5h) ger 8-10h användningstid

Alkaliska batterier ger 12-15h användningstid

Tekniska data – fickmottagare EJ-7R (Art nr 501007)

Frekvensfönster max 12 MHz

Dynamikområde >80dB

Distorsion <1%

Frekvenskorrigering <50 µS

RF Spurious rejection 55dB @ 250 kHz

Grannkanalundertryckn. 55dB @ 250 kHz

AUX ut -5dBv/-10dBv/-15dBv/@1 kHz MOD

20 KHz High/Mid/Low

Utnivå Max 750 mV Up

Hörlursuttag 3,5 mm uttag för både stereo och mono

Storlek 98x64x26 mm

Vikt 175 g inkl. batterier

Tekniska data – ficksändare EJ-7XT Plus (Art nr 502707+)

Uteffekt 10 mW

Spurious emission mindre än 250 nW

Audioingång Mini-XLR: mikrofon in, AUX in

Av-/på-/nivåkontroller sekretess, hög/medel/låg

Storlek 88x64x26 mm

Vikt 170 g inkl. batterier



Fickmottagare EJ-7R
med hörsnacka



Ficksändare
EJ-7XT Plus med
myggmikrofon



Univox EJ-7R med halsslinga



Personligt konferenssystem, kompletta set

Känslighet

Vid ett tal med 55-70dB SPL (rms, 125ms, d.v.s. läge HI) på 3 meters talavstånd skapas ett magnetfält av ca 400mA/m. d.v.s. normerat slingfält enligt IEC 60118-4:2006 "commissioning the system".

Mottagarens överstyrningsreserv är minst 12dB, d.v.s. systemet kan ge 1600 mA/m.

Not: Mikrofonkänsligheten är lätt justerbar inom ett stort känslighetsområde för specialapplikationer.

Systemkomponent	Art nr										
		501007A en konferensmikrofon, alkaliska batterier	501007AX en konferensmikrofon, inkl. laddare	501007B två konferensmikrofoner, alkaliska batterier	501007BX två konferensmikrofoner, inkl. laddare	501007C en myggmikrofon, alkaliska batterier	501007CX en myggmikrofon, inkl. laddare	501007D en headset-mikrofon, alkaliska batterier	501007DX en headset-mikrofon, inkl. laddare	501007E en hudfärgad mikrofon, enkelsidig, alkaliska batterier	501007EX en hudfärgad mikrofon, enkelsidig, inkl. laddare
Fickmottagare	501007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ficksändare	502707+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konferensmikrofon, mini-XLR	582093	✓	✓								
Konferensmikrofon, 3,5mm	241501			✓	✓						
Anpassningssladd, mini-XLR - 3,5mm	282010			✓	✓						
Teleadapter 3,5mm hane-2 honor, 0,2m	282008			✓	✓						
Myggmikrofon	582090					✓	✓				
Headsetmikrofon, dubbla krokar, svart	582050							✓	✓		
Headsetmikrofon, enkel krok, hudfärgad	582061									✓	✓
Halsslinga	283101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterier, alkaliska	175101	✓		✓		✓		✓		✓	
NiMH-ackumulatorer	174102		✓		✓		✓		✓		✓
Laddstation	582707		✓		✓		✓		✓		✓
Transportväska	583010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu